


# D50 / D100



## GENOMSTRÖMNINGSBLANDARE

Genomströmningsblandare D50 är en modern blandare med blandardelar tillverkade i polyuretan. Blandarknivarna köps i sektioner. Knivarna är även vändbara, vilket ökar blandarens anpassningsförmåga till bruket.



Blandarblad i torrskammaren förhindrar tunnelbildning.

Blandningskammare med sumpmetod.

Motorn kan svängas ut för enkel rengöring av transportskruv.

Separat skruvaxel. Moduluppbyggt skruvspiralsystem i PU. Lägre slitage och enklare rengöring.

Lossa enbart blandarröret innan transport när blandaren sitter monterad under en silo.

Separat skruvaxel. Moduluppbyggt spiralsystem i PU. Anpassning av blandningstid genom vändbara blandarblad.

### Användningsområde:

Torrbruksprodukter med storlek upp till 4 mm

### Kapacitet:

Ca 50 l/min

### Blandarmotor:

4 Kw.

### Inloppsöppning:

DN250

### Mått (L x B x H):

2100 x 350 x 350 mm.

### Vikt:

Ca 140 kg.

### Tillval:

Blandare utrustad med M-Tecs sumpprincip. Detta garanterar bästa blandningsresultat. Med sumpmetoden doseras det torra materialet ner i en vattensump. Detta ger en snabbare och effektivare blandning.

### Kontrollskåp:

Köpes separat

### Rekommenderade tillbehör:

- Kontrollskåp S40

### Blandarverktyg

- Tillverkade i polyuretan
- Separata blandarknivar som träs på blandaraxel
- Olika utformning av blandarknivar
- Vändbara blandarverktyg

Kombinerat ger detta stora möjligheter att anpassa blandaren till olika material.

Genomströmningsblandare D100 är en kraftfull maskin för torrbruksprodukter med partikelstorlek på upp till 6 mm. Blandaren hängs under silo



### Användningsområde:

Torrbruksprodukter med storlek upp till 6 mm

### Kapacitet:

Ca 100 l/min

### Blandarmotor:

5,5 Kw.

### Ström:

400V, 50Hz, 3-fas

### Inloppsöppning:

DN250

### Mått (L x B x H):

2300 x 380 x 350 mm.

### Vikt:

Ca 150 kg.

### Kontrollskåp:

Köpes separat

### Rekommenderade tillbehör:

- Kontrollskåp S100
- Regnkåpa

D50

D100

# PEAL

## FÖR RATIONELL MATERIALHANTERING

PEAL AB • Garnisonsgatan 11 • 254 66 Helsingborg • [www.peal.se](http://www.peal.se)  
Tel: 042 - 151470 • Fax: 042 - 201959 • e-post: [bagging@peal.se](mailto:bagging@peal.se)